

The image shows a family of four (a man, a woman, and two children) lying in bed, smiling and looking at each other. The man is wearing a CPAP mask. In the foreground, on a bedside table, is a white Philips DreamStation BiPAP Pro machine with a small screen displaying a graph. The background is a warm, dimly lit bedroom with a lamp and pillows.

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamStation

BiPAP Pro

DreamStation ayuda a mantener el uso a largo plazo por parte de los pacientes mientras genera mayor eficiencia para su negocio.

Las opciones de **conectividad** brindan más alternativas de monitoreo que cualquier otra marca de CPAP. Cuenta con Bluetooth® integrado en cada dispositivo y ofrece módem Wi-Fi y módem Celular opcionales.*

Performance Check simplifica la evaluación en casa del dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan de manera normal y que son devueltos para mantenimiento.

Los ajustes automáticos y personalizados de la función **EZ-Start** para la presión CPAP ayudan a los pacientes a adaptarse de manera gradual a su nivel prescrito de terapia.

La retroalimentación diaria sobre el progreso muestra una tendencia sencilla del uso nocturno por parte de los pacientes, lo cual ayuda a hacer seguimiento a los avances en cuanto al cumplimiento del tratamiento..

Características de DreamStation

- Detección avanzada de eventos
- Control de resistencia según mascarilla
- Evaluación de ajuste de la mascarilla
- Posibilidad de medición de oximetría
- Sistema de manejo del paciente Encore con perfilado de cumplimiento opcional
- Compatibilidad con el sistema de autogestión del paciente DreamMapper

Humidificación

- Fija, adaptada y de tubo calentado
- Pre-calentamiento del humidificador opcional
- Diseño modular con cámara de agua de una pieza, apta para el lavavajillas

Programas de protección

- Programa Flex Promise
- Programa de rescate Bi-level
- Programas de garantía "One-Touch"

Características de BIPAP Pro

- C-Flex, C-Flex+, Bi-Flex
- SmartRamp
- EZ-Start
- CPAP-Check
- Detección avanzada de eventos
- Datos de forma de onda
- Bluetooth estándar integrado

*Evaluación interna realizada en 2015 de los datos competitivos de CPAP, comparando con la plataforma ResMed Aironse10/Aircurve10 y con la plataforma de las serie Fisher & Paykel Icon. La marca denominativa Bluetooth® y los logos son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas por parte de Philips Respironics están bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DreamStation BiPAP Pro

Características de confort			Captura y reporte de datos Encore	
Modos	Características	Comfort Flex	Detección avanzada de eventos	Formas de onda del flujo
CPAP fijo BiPAP fijo	EZ-Start	C-Flex, C-Flex+, Bi-Flex	Estándar	Estándar

Especificaciones

DreamStation BiPAP Pro

Rango de presión	4 a 25 cm H ₂ O
Alivio de presión Flex	0 a 3
Tiempo de rampa	0 a 45 min (En incrementos de 5 minutos)
Presión de inicio de rampa	4 cm H ₂ O para presión CPAP (CPAP); 4cm H ₂ O to EPAP (BiPAP)
Humidificación	Humidificación térmica: Fija, adaptada, Modos de tubo calentado; tubo calentado (opcional)
Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)	Tarjeta SD: > 1 año; Incorporado: hasta 6 meses
Compensación de altitud	Automática
Filtros	De polen reutilizable; ultra-fino desechable
Controles del dispositivo	LCD, dial de control/botón de empuje
Garantía	2 años (EE.UU.)
Dimensiones	15,7x19,3x8,4 cm (sin humidificador) 29,7x19,3x8,4 cm (con humidificador)
Peso	1,33 kg/2,94 lbs (sin humidificador) 1,98 kg/4,37 lbs (con humidificador) Incluye alimentación eléctrica
Requisitos eléctricos	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A

Información para pedidos

DreamStation BiPAP Pro	Referencia
DreamStation BiPAP Pro	LAX600S15
DreamStation BiPAP Pro con humidificador	LAX600H15
DreamStation BiPAP Pro con humidificador y tubo calentado	LAX600T15

Fuente de Alimentación Eléctrica	Referencia
Fuente de alimentación 80 vatios para DreamStation	1118499
Cable de alimentación eléctrica	1005894

Información para pedidos

Humidificación	Referencia
Humidificador de DreamStation	DSXH
Cámara de agua de DreamStation	1122520
Montaje Dry Box de humidificador RP-DS	1120668
Sello de tapa plegable de humidificador RP-DS	1120617
Sello interno Dry Box de humidificador RP-DS	1120613

Tubos	Referencia
Tubo estándar de 15 mm – DreamStation-RP	PR15
Tubo de calefacción de 15 mm	HT15

Filtros	Referencia
Filtro de polen, reutilizable (1 por paquete)	1122446
Filtro ultra fino, desechable (1 por paquete)	1122447
Filtro ultra fino, desechable (2 por paquete)	1122518
Filtro ultra fino, desechable (6 por paquete)	1122519

Accesorios	Referencia
Módulo Link	1120293
Cable de SpO ₂ Nonin	1121694
Sensor dactilar reutilizable (clip)	936
Cable de SpO ₂ Nonin	953
Sensor dactilar para oximetría, adulto, flexible	954A
Sensor dactilar reutilizable (suave), mediano	1062050
Sensor dactilar reutilizable (suave), pequeño	1062051

Módems	Referencia
Módem celular	Verificar referencia con contacto local de Philips
Módem Wi-Fi	Verificar referencia con contacto local de Philips

